### 保管に関する事項



●クーラーは、密閉容器です。中に入りフタをすると窒息の原因になります。子供の手の届かないところに保管してく ださい。

### 使用方法に関する事項



- ●ドライアイスのご使用はお避けください。過冷却と圧力の上昇により、容器が破損する場合があります。
- ●バッテリー、危険物、薬品などの保管に使用しないでください。内容物により破損する恐れがあります。
- ●フタの開閉時、ハンドルの上げ下げ時に手をはさまないようにご注意ください。
- ●ハンドル、ベルトは外れないこと、不具合のないことを確認のうえ、ご使用ください。不具合に気が付かれたときは、 販売店様を通じて検査、修理をご依頼ください。ハンドル、ベルトが外れたり、切れたりするとケガをする恐れがあります。
- ●フタを持ってクーラー本体を持ち上げないでください。フタが外れて本体が落下しケガや破損の原因になります。

- ●強い衝撃を与えたり、高い位置から落下させると、変形、破損の原因になります。
- ●フタを開いた状態で、フタを持ってクーラーを持ち上げないでください。破損の原因になります。
- ●保管するときは高温高熱になる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- ●長時間日光や紫外線に当てると樹脂は徐々に変色、退色、変形や劣化を起こします。劣化した部分に力が加わると破 損しケガをする恐れがあります。
- ●上ブタを勢いよく開閉すると、ロック部の破損や、クーラー本体が転倒する可能性あります。
- ●ネジでクーラー本体に穴を開けて使用する場合、シマノ指定のアクセサリー付属ネジを使用してください。指定外のネ ジで穴を開けると真空パネル等を破損し、クーラー自体が使用できなくなります。
- ●クーラーは完全防水ではありません。横にしたり激しく揺らすと本体とフタの隙間から水が漏れる可能性が高くなりま す。とくに車で移動する際に、発進、停止、カーブではおこる可能性が高くなります。ビニール袋に入れるか、トランクト レー、タックルトートバッグとの併用をお勧めします。
- ●開閉時には、対面のロックが掛かっていることをご確認のうえ、ご使用ください。フタが脱落する恐れがあります。
- ●輸送時には、ロックが掛かっていることをご確認ください。ロックがされていないと水漏れの原因となる恐れがあります。
- ●水栓は確実に閉まっていないと水漏れの原因になります。
- ●クーラーの保冷力は一時的なものです。長時間の保存には使用しないでください。
- ●クーラーは保冷専用です。お湯など熱いものの保温には使用しないでください。保冷力が低下する場合があります。
- ●長時間直射日光に当てたりトランク内のマフラー側に置くと保冷力が低下する場合があります。
- ●クーラーの保冷性能は、投入する氷の量や温度、内容物の量や温度、または気温や日差しなどの条件、フタの開閉回数、 クーラーの本体カラーなどにより、大きく影響されます。
- ●I-CE値は当社独自のテストによる目安値であり、保証値ではありません。
- ●内部温度と外気温との差が大きいときには、水栓や側面周辺等に結露し水滴が付く場合があります。故障ではありませ んので水滴は拭き取ってください。
- ●滑り止めのゴム脚は、置く場所の材質により、相手側に色が移ることがあります。置く際にはご注意ください。
- ●クーラーに、氷や魚などを投げ入れたり、高い位置から落とさないでください。破損の原因になります。
- ●気温や日差しの影響により、本体外側の表面温度が高くなる場合があります。ご注意ください。
- ●水栓を閉める際には異物が付いていないか確認してください。水漏れの原因になります。

- お手入│●フタや水栓、ロック部の可動部に、砂や塩が付着した状態のまま使用したり、保管すると通常に作動しなくなります。 ご使用後は、クーラーを真水で洗い流し風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。
  - ●汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取るようにしてください。
  - ●本体、フタを洗う場合は、断熱材内部に水がしみこまないように注意してください。とくに内側、外側の合わせ目には水 をかけないでください。
  - ●本体内部に水が入ったときは、合わせ目を下にして中に入った水を抜いてください。
  - ●フタのパッキンの弾力性は、年月の経過に伴い劣化していきます。保冷力の低下や上ブタからの水漏れが多くなったと きは、パッキンの早めの交換をお勧めします。
  - ●水栓からの漏水を防ぐために、水栓のパッキンゴムの定期的な交換をお勧めします。
  - ●次のことはお避け下さい。⊗火気 ⊗熱湯 ⊗みがき粉たわし類 ⊗シンナーベンジン類

主部の材質 | ●外装/ポリプロピレン ●内装/ポリプロピレン ●金属部/ステンレス

株式会社 シマノ 本社: 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

- ●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ
- 0120-861130 (フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538(有料)

Printed in JAPAN

受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝日を除く)

■シマノホームページ:アドレスはhttps://www.shimano.comです。 新製品情報・気象情報・釣り情報などフィッシングライフに役立つ、

シマノならではのオリジナル情報を発信しています。 また、カタログのお申し込みも受け付けています。

MADE IN JAPAN IM-SPAZA250350-05



# 取扱説明書

この度はシマノ クーラーを

お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書を熟読され、 末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

■製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

# 5P~Z~ 25L·35L

# 使いやすい機能、軽くて丈夫な構造!

大型魚を美しく余裕を持って収納できる横長フォルム。座っても踏まれても壊れない タフなボディーをシマノ独自の設計で実現しました。随所に使い勝手のよい機能を満 載した次世代クーラーです。


## ラックトップレバー 上から開けられるから狭い場所でもラクラク開閉!

## 1 上から開く




ワンアクションでロックの解除 もちろん両面開き

## 2 左右どちらからでも開く




左右どちらからでも開く両面開閉式。片面 が壁の状況や、左右が詰まった狭い場所な どでもスムーズに中身の取り出しが可能。

## 3 フタが取り外せます。



左右が壁に挟まれた場所でも上部のレバ 一のロックを両方はずして、フタを開ける ことができます。


### 注意:レバー部分を持って、クーラー本体を持ち上げないでください。本体が落下し足な どをケガする恐れや、手や指を挟む恐れがあります。持ち運びにはご注意ください。



# (25L) **「ラックトップレバー** セーフティーロック

# 快適&安全レバー セーフティーロック

ワンアクションで開き ワンプッシュでロック





### 堅牢設計




(35L)

壊れにくい構造です。

一体型スノコ

造にしています。

### 【ハイグリップラバー 【ワンアクション水栓 】 サイドロック



随所に強化リブなどを配 BODYインナー底面に凹 地面をしっかりつかまえる ワンアクションで楽に開

した独自の設計、大人が 凸を設け、溶けた水と魚 ラバー採用で、磯や船上で 閉でき、しかも排水で手 踏んだり、座ったりしても が接触しにくいスノコ構 滑りにくく、安定性と直立 を濡らすことのない親切 性をキープします。


車、キャスターで移動時 の水漏れ軽減。気密性も あがります。

※全キャスターシリーズお よびSPA-ZA LIGHT 350 専用機能です。

### キャスターシリーズ専用機能

### LUCKUP ハンドル

ロングハンドルか ら更に伸び、キャ スターで移動時に 楽な姿勢で取り回 せる新提案ハンド ル。不使用時はロ ングハンドルに固 定可能です。




### 大型キャスター



φ75mmの大型キャスタ 一で多少の段差も楽に 乗り越えます。

### サイドロックの固定方法




①レバーの下側をフタの ロック溝にまずはめこみます。 ②レバーの上側を起こします。 ※キャスターシリーズのみ対象

### 本体内部に水が入った場合の 水抜き方法



して中に入った水を抜いてください。

### パッキンお手入れ方法



壁に立てかけるなどで合わせ目を下にパッキンは、洗浄できるように接着等行っ ておりません。 取り外して中性洗剤で洗浄ください。

取り付ける際には、左右均等に長さを調整 し、全体にバランスよくはめてください。

### ハンドルの外し方



ハンドルの上部をタオルなどをあてて 軽くたたいて下さい。

### ショルダーベルト通し方

本体のベルト通し穴に図のよう にアジャスターで固定してくだ

- ※ベルトは、ハンドルの内側を通 してください。外側から通しま すと、ハンドルが破損する恐 れがあります。
- ※LIMITEDにはベルト通しがあ らかじめ装着されています。

